



Ultrazvučna naprava za čišćenje Elmasonic Easy, Tip: 12



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	082003 12
GTIN	4250004100701
Razred artikla	04S

Opis

Izvedba:

Za uklanjanje ulja, masnoća, sredstava za brušenje i poliranje, ostatke boje, tekuća sredstva, oksidacijske slojeve, koksiranje, ogorina na skoro svim površinama, također i na teško dostupnim mjestima bez oštećivanja dijela koja se čisti. Koristiti specijalna snažna sredstva za čišćenje ovisno o onečišćenju i materijalu. Dio koji se mora očistiti mora biti u potpunosti preliven tekućinom za čišćenje.

Moćni i dobri za početnike – to su ultrazvučni uređaji za čišćenje iz serije Elmasonic Easy.

- **2 načina rada ultrazvuka.**
- **Temperatura podesiva u koracima od 5 °C.**
- **Elektronički prekidač i LED prikaz svih radnih stanja.**
- **Akustična i vizualna dojava o radnom statusu.**
- **Kadica od vučenog nehrđajućeg čelika.**

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s $\varnothing < 12$ mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Dio isporuke:

Bez košare za umetanje.

Napomena:

Sredstvo za čišćenje za ultrazvučni uređaj i sredstvo za zaštitu od korozije pronaći ćete pod br. 088015 – 088019.

Tehnički opis

Duljina košare za umetanje	250 mm
Težina	7,5 kg
Visina kade za čišćenje	195 mm
Širina uređaja	315 mm
Duljina uređaja	380 mm
Širina košare za umetanje	195 mm
Prihvat snaga	200 W
preporučena radna glasnoća	10 l
Širina kade za čišćenje	215 mm
Nazivni napon	220 - 240 V
Volumen	12,9 l
Duljina kade za čišćenje	275 mm
oznaka proizvođača	Elmasonic Easy 12L
Snaga grijanja	800 W
IP-klasa zaštite	IP 20
Visina uređaja	280 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon
Vrsta proizvoda	Ultrazvučna naprava za čišćenje