

**DNGA 150604, PT600M, Područje primjene: GG****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255815 GG
GTIN	4960664545674
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: T02025

Dubina reza a_p : 0,5 - 2,5 mm

Posmak f : 0,15 - 0,4 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 150 - 550 m/min

Tehnički opis

Uvjetovanost reza	kontinuirano
Uvjetovanost reza	snažno prekinuto
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 550 m/min
Područje primjene	GG
Posmak f	0,15 - 0,4 mm/okr

Stanje	T02025
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a _p	0,5 - 2,5 mm
Vrsta	PT600M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	DNGA 150604
Broj zamjena/oštrica	4
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje