

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 16/09
GTIN	4045197654328
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Vijak koljenaste poluge	259018 6
Duljina glave L ₁	25 mm
Podložna pločica	259031 27
Garnitura zatika za opruge	259047 3
ISO kod držača	PCLNR/L 1616H09
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura opruga	259044 5
Koljenasta poluga	259015 9
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Podložna pločica tip 27	259031 27
Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3