

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 16/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250018 16/09
GTIN	4045197649911
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Koljenasta poluga	259015 9
Podložna pločica	259031 27
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 1616H09
Veličina drške	16 mm
Veličina pločice	9 mm
Garnitura opruga	259044 5
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača 10-dijelni tip 3	259047 3
Koljenasta poluga tip 9	259015 9
Podložna pločica tip 27	259031 27
Set opruga 10-dijelni tip 5	259044 5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6