

Garant**Eco-QuickTurn stezni držač za tokarenje DCLNL 95°, za izmjenjive rezne pločice CN., lijevo****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250011 20/12
GTIN	4045197648358
Razred artikla	21U

Opis**Izvedba:**

S unutarnjim dovodom rashladnog sredstva na oštricu. Hlađenjem preciznim mlaznicama toplinsko opterećenje smanjuje se na ciljan i učinkovit način jer je mlaz rashladnog sredstva optimalno usmjeren između odvojene čestice i rezne oštrice. Za povećanu produktivnost, dulji vijek trajanja i veću sigurnost postupka.

Spojite prednosti proizvođača GARANT eco i izmjenu okretnih reznih pločica bez alata.

Uklonite blokadu pritiskom na gumb – zamijenite pločicu – spustite polugu.

Jednostavno i praktično za smanjenje vremena čekanja.

Napomena:

Prijenos rashladnog sredstva moguć samo u kombinaciji s GARANT sustavom eco prihvata br. 319001 – 319886 ili bez duljine osovine < 125 mm dodatno pod br. 317900.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Veličina drške	20 mm
Duljina glave L ₁	32 mm
Vijak za podložnu pločicu	259025 1
veličina pločice	12 mm

List s podacima

ISO kod držača	DCLNR/L 2025X12
Podložna pločica	259031 11
Vilica	259038 7
Ukupna duljina L	91 mm
Serijska	Eco
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	da
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Prikladni proizvodi

<https://www.hoffmann-group.com/HR/hr/hom/p/250011-20/12>