

**Garant****QuickTurn držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Razred artikla	21U

**Opis****Upotreba:**

Izmjena reznih pločica bez alata. **Uklonite blokadu pritiskom na gumb - zamijenite pločice - spustite priteznicu.**<br>Jednostavno i praktično smanjenje vremena zamjene.

Unutarnje hlađenje: ne

ISO kod držača: DCLNR/L 2525M12

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice: CN.. 1204..

Funkcionalna širina L<sub>4</sub>: 32 mm

Duljina glave L<sub>1</sub>: 32 mm

Ukupna duljina L: 150 mm

Podložna <BR/>pločica: 259031 3

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vilica	259038 7
Vijak za podlošku	259025 4
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna pločica	259031 3
ISO kod držača	DCLNR/L 2525M12
Veličina pločice	12 mm
Veličina drške	25 mm

Duljina glave L <sub>1</sub>	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Serija	QuickTurn
Primjena	desno
Standard	DIN ISO 5610
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

## Pribor

Stezna vilica tip 11	259038 11
Stezna vilica tip 7	259038 7
Stezna vilica	259531
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica	259201
Vijak za podložnu pločicu tip 4	259025 4
Vijak za podložnu pločicu	259171
Podložna pločica tip 3	259031 3
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659906 500
Stezna vilica	259351