

**VNGA 160408, PT600M, Područje primjene: HART****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	255857 HART
GTIN	4960664546671
Razred artikla	25F

Opis**Izvedba:**

MEGACOAT prevučene keramičke izmjenjive pločice.

Vrsta: PT600M

Stanje: S02025

Dubina reza a_p : 0,1 - 0,9 mm

Posmak f : 0,1 - 0,25 mm/okr

Brzina reza v_c glavna primjena: 80 - 200 m/min

Tehnički opis

Područje primjene	TVRDO
Posmak f	0,1 - 0,25 mm/okr
Stanje	S02025
Dubina reza a_p	0,1 - 0,9 mm
Brzina reza v_c glavna primjena	80 - 200 m/min
Uvjetovanost reza	kontinuirano

Kutni radijus	0,8 mm
Vrsta	PT600M
Fina/gruba obrada	Polugruba obrada
Rezni materijal	Keramika
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	VNGA 160408
Broj zamjena/oštrica	4
Atribut imena proizvoda	PT600M
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje