

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 31mm****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 235505 31 |
| GTIN | 4047109026742 |
| Razred artikla | 24P |

Opis**Izvedba:****S ABS® drškom.****Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.**Svrkla pomaknute osi do $V_{maks.} = 0,25$ mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D+0,5$ mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|-----------------------|
| Broj oštrica Z | 1 |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 090408 32-.. |
| Korisna duljina L_1 | 93 mm |
| ABS® $\varnothing d$ | 50 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| Serijski | KUB Quatron® |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nazivni Ø D | 31 |
| za colni Ø | 1 7/32 col |
| Ukupna duljina L | 164 mm |
| Duljina izboja L _A | 133 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Paketno bušenje |
| Primjena bušilice | Iskruživanje |
| Primjena bušilice | ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|--------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm | 211750 2,8 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1 | 239652 15IP1 |