

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 25/09
GTIN	4045197654335
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	33 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 3
Veličina drške	25 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
ISO kod držača	PCLNR/L 2525M09
Garnitura opruga	259044 5
Podložna pločica	259031 27
Vijak koljenaste poluge	259018 6
Veličina pločice	9 mm
Koljenasta poluga	259015 9
Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača10-dijelni tip 3	259047 3
Set opruga10-dijelni tip 5	259044 5
Vijak koljenaste poluge tip 6	259018 6
Podložna pločica tip 27	259031 27
Koljenasta poluga tip 9	259015 9