


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 44mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235505 44
GTIN	4047109026902
Razred artikla	24P

Opis
Izvedba:

S ABS® drškom.

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.

Svrkla pomaknute osi do $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D+0,5\text{mm}$.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-..
ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L ₁	132 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
Serijski broj	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	44
Ukupna duljina L	213 mm
Duljina izboja L _A	182 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600