


**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 20mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235507 20
GTIN	4047109091146
Razred artikla	24P

**Opis**
**Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

**Napomena:**

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Ekscentrično bušenje je moguće do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi  $D + 0,5$  mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Broj oštrica Z	1
ABS® Ø d	50 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Korisna duljina L <sub>1</sub>	80 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306 18-...
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	20
Ukupna duljina L	146 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	115 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0