

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 16/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 16/12
GTIN	4045197650009
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	25 mm
Podložna pločica	259031 2
Veličina drške	16 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura opruga	259044 2
Funkcionalna širina L ₄	20 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vijak koljenaste poluge	259018 8
ISO kod držača	PCLNR/L 1616H12
Ukupna duljina L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Vijak koljenaste poluge tip 8	259018 8
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2