

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 55mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235505 55
GTIN	4047109084681
Razred artikla	24P

Opis**Izvedba:****S ABS® drškom.****Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.**Svrkla pomaknute osi do $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$** , npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D+0,5\text{mm}$.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
ABS® Ø d	80 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 090408 32-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 15IP1 (2,8 Nm)
Korisna duljina L ₁	165 mm
Serijski naziv	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	55
Ukupna duljina L	263 mm
Duljina izboja L _A	220 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1	239652 15IP1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm	211750 2,8
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 15IP	674252 15IP