


KOMET® izmjenjiva rezna pločica, BK8425, oznaka tip W83: 18-010

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	236520 18-010
GTIN	4047109103429
Razred artikla	24Q

Opis
Izvedba:

Na obodu brušeno, sa zaobljenim reznim oštrocama i sinteriranim lomačem odvojenih čestica.

Napomena:

Orientacijske vrijednosti primjene odnose se na KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tip: Uni

ISO-kod izmjenjive rezne pločice: SOEX 060306

Posmak f u čeliku < 900 N/mm²: 0,16 mm/okr

Tehnički opis

Oznaka	18-010
Posmak f u čeliku < 900 N/mm ²	0,16 mm/okr
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod punih utora	0,72 mm
maksimalna dubina reza $a_{p,max}$ kod trimanja	0,72 mm
Broj zamjena/oštrica	4

Vrsta	BK8425
Tip	Uni
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za bušenje

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	600 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	300 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	250 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	300 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	250 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	200 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	160 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	S
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima	200 m/min	K
Uni	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		