

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250016 20/12
GTIN	4045197649874
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	20 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 2020K12
Vilica, vijak, opruga	259035 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vijak za podlošku	259025 10
Veličina pločice	12 mm
Podložna pločica	259031 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 10	259025 10
Podložna pločica tip 2	259031 2
Garnitura za stezanje tip 2	259035 2
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20	674248 TX20
Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500