


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 21mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235507 21
GTIN	4047109091153
Razred artikla	24P

Opis
Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

Ekscentrično bušenje je moguće do $V_{max} = 0,25$ mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi $D + 0,5$ mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

ABS® Ø d	50 mm
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
Korisna duljina L ₁	84 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306 18-...
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	21
Ukupna duljina L	150 mm
Duljina izboja L _A	119 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0