



## KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 28mm



### Podaci za narudžbu

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 235507 28     |
| GTIN           | 4047109091221 |
| Razred artikla | 24P           |

### Opis

#### Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

#### Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Ekscentrično bušenje je moguće do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi  $D + 0,5$  mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Broj oštrica Z                               | 1                     |
| Korisna duljina $L_1$                        | 112 mm                |
| ABS® Ø d                                     | 50 mm                 |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 15IP1 (2,8 Nm) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice             | SOEX 090408 32-...    |
| Serija                                       | KUB Quatron®          |
| Nazivni Ø D                                  | 28                    |
| Ukupna duljina L                             | 178 mm                |
| Duljina izboja $L_A$                         | 147 mm                |

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 4xD                            |
| Drška  | ABS                            |
| Unutarje hlađenje                              | da                             |
| Vrsta proizvoda                                | Bušilica za izmjenjive pločice |

---

## Pribor

|   |              |
|---|--------------|
| Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 2,8 Nm | 211750 2,8   |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 15IP1                | 239652 15IP1 |