

**Garant****Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250018 20/12
GTIN	4045197649959
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura zatika za opruge	259047 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Koljenasta poluga	259015 2
ISO kod držača	PCLNR/L 2020K12
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Garnitura opruga	259044 2
Veličina drške	20 mm
Podložna pločica	259031 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2