

**Garant****Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 25/12
GTIN	4045197650023
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Veličina pločice	12 mm
Garnitura opruga	259044 2
Podložna pločica	259031 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 2525M12
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2