

**Garant****Držać za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250016 25/12
GTIN	4045197649881
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Podložna pločica	259031 2
Vijak za podlošku	259025 10
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
Veličina pločice	12 mm
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
ISO kod držača	DCLNR/L 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Veličina drške	25 mm
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

## Pribor

Vijak za podložnu pločicu tip 10

259025 10

Garnitura za stezanje tip 2

259035 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Podložna pločica tip 2

259031 2

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500