


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 38mm

Podaci za narudžbu

| | |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe | 235505 38 |
| GTIN | 4047109026834 |
| Razred artikla | 24P |

Opis
Izvedba:
S ABS® drškom.
Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:

 Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.

Svrkla pomaknute osi do $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$, npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.

 Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D+0,5\text{mm}$.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

| | |
|--|----------------------|
| Broj oštrica Z | 1 |
| ABS® Ø d | 50 mm |
| Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| ISO-kod izmjenjive rezne pločice | SOEX 120508 44-.. |
| Korisna duljina L ₁ | 114 mm |
| Serija | KUB Quatron® |

| | |
|--|-------------------------------------|
| Nazivni Ø D | 38 |
| za colni Ø | 1 1/2 col |
| Ukupna duljina L | 195 mm |
| Duljina izboja L _A | 164 mm |
| Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do | 3×D |
| Drška | ABS |
| Primjena bušilice | Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla |
| Primjena bušilice | uvjetovano poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Poprečno bušenje |
| Primjena bušilice | Paketno bušenje |
| Primjena bušilice | Iskruživanje |
| Primjena bušilice | ukošeni izlaz |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Primjena bušilice | koso bušenje |
| Unutarnje hlađenje | da |
| Vrsta proizvoda | Bušilica za izmjenjive pločice |

Pribor

| | |
|---|-------------|
| Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm | 659874 50 |
| Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP | 239652 20IP |
| Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm | 659957 1600 |