

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 47mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235505 47
GTIN	4047109084605
Razred artikla	24P

Opis**Izvedba:****S ABS® drškom.****Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Dio isporuke:

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

Napomena:Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.**Svrkla pomaknute osi do $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$** , npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.Zahvaljujući ekscentru, maks. $\varnothing = D+0,5\text{mm}$.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308 23-..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L_1	141 mm
ABS® $\varnothing d$	63 mm
Serijski naziv	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	47
Ukupna duljina L	234 mm
Duljina izboja L _A	196 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Precizni bit za Torx Plus®, 1/4 cola E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP