



## KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 39mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235507 39
GTIN	4047109098558
Razred artikla	24P

### Opis

#### Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

#### Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Ekscentrično bušenje je moguće do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi  $D + 0,5$  mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

Korisna duljina $L_1$	156 mm
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-...
ABS® Ø d	63 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	39
Ukupna duljina L	244 mm
Duljina izboja $L_A$	206 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Momentni odvijača skalom, prihvati izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600