

Garant**Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250016 32/12
GTIN	4045197681720
Razred artikla	21T

Tehnički opis

ISO kod držača	DCLNR/L 3232P12
Vijak za podlošku	259025 10
Veličina pločice	12 mm
Vilica, vijak, opruga	259035 2
Podložna pločica	259031 2
Veličina drške	32 mm
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Duljina glave L ₁	34 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko

Vrsta proizvoda

Okretni stezni držač

Pribor

Garnitura za stezanje tip 2

259035 2

Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX20

674248 TX20

Podložna pločica tip 2

259031 2

Vijak za podložnu pločicu tip 10

259025 10

Momentni odvijačsa skalom, priхват izmjenjivih oštrica
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500