

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 22,5mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235507 22,5
GTIN	4047109096158
Razred artikla	24P

**Opis****Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

**Napomena:**

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Ekscentrično bušenje je moguće do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi  $D + 0,5$  mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308 23-...
Broj oštrica Z	1
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina $L_1$	92 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	22,5
Ukupna duljina L	158 mm
Duljina izboja $L_A$	127 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1
Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3