

Garant**Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 32/12
GTIN	4045197654342
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Veličina drške	32 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Funkcionalna širina L ₄	40 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
ISO kod držača	PCLNR/L 3232P12
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 2
Podložna pločica	259031 2
Veličina pločice	12 mm
Duljina glave L ₁	30 mm
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Podložna pločica tip 2	259031 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2