

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250018 32/12
GTIN	4045197654304
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina drške	32 mm
Veličina pločice	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	40 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	30 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura opruga	259044 2
Podložna pločica	259031 2
ISO kod držača	PCLNR/L 3232P12
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 2	259031 2