



KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 40mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235507 40
GTIN	2050001110305
Razred artikla	24P

Opis

Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

Ekscentrično bušenje je moguće do $V_{max} = 0,25$ mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi $D + 0,5$ mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

ABS® Ø d	63 mm
Broj oštrica Z	1
Korisna duljina L ₁	160 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
Serijska	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	40
Ukupna duljina L	248 mm
Duljina izboja L _A	210 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600