



## KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 41mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235507 41
GTIN	4047109097452
Razred artikla	24P

### Opis

#### Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

#### Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Ekscentrično bušenje je moguće do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi  $D + 0,5$  mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

Korisna duljina $L_1$	164 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Ø d	63 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-...
Broj oštrica Z	1
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	41
Ukupna duljina L	252 mm
Duljina izboja $L_A$	214 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Oštrica od 8mm s magnetom s prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni odvijač sa skalom, prihvatom izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600