

 **KOMET**
**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 3×D, Ø DC m7: 40mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235505 40
GTIN	4047109026865
Razred artikla	24P

**Opis**
**Izvedba:**
**S ABS® drškom.**
**Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

**Dio isporuke:**

Uključuje stezne vijke (bez izmjenjivih reznih pločica)

**Napomena:**

 Za uporabu samo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Svrkla pomaknute osi do  $V_{maks.} = 0,25 \text{ mm}$** , npr. s ekscentričnim uređajem za premještanje br. 239010 – 239012.

 Zahvaljujući ekscentru, maks.  $\varnothing = D+0,5\text{mm}$ .

Ostale veličine isporučive na upit.

**Tehnički opis**

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	120 mm
Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-..
Serijski naziv	KUB Quatron®

Nazivni Ø D	40
Ukupna duljina L	201 mm
Duljina izboja L <sub>A</sub>	170 mm
Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	3×D
Drška	ABS
Primjena bušilice	Bušenje pomoću centrirajućeg svrdla
Primjena bušilice	uvjetovano poprečno bušenje
Primjena bušilice	Poprečno bušenje
Primjena bušilice	Paketno bušenje
Primjena bušilice	Iskruživanje
Primjena bušilice	ukošeni izlaz
Primjena bušilice	koso bušenje
Primjena bušilice	koso bušenje
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

## Pribor

Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® set priteznih vijaka10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Momentni odvijačsa skalom, prihvata izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600