

 KOMET**KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 43mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	235507 43
GTIN	4047109097476
Razred artikla	24P

Opis**Upotreba:**

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

Ekscentrično bušenje je moguće do $V_{max} = 0,25$ mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi $D + 0,5$ mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 120508 44-...
ABS® Ø d	63 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 20IP (6,3 Nm)
Korisna duljina L_1	172 mm
Broj oštrica Z	1
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	43
Ukupna duljina L	260 mm
Duljina izboja L_A	222 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarnje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659906 1600
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 20IP	239652 20IP
Oštrica od 8mm s magnetoms prihvatom za nastavke od 1/4 cola ukupna duljina 50 mm	659874 50
Momentni odvijača skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 1600 cNm	659957 1600