


KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 25mm

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235507 25
GTIN	4047109091191
Razred artikla	24P

Opis
Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

Ekscentrično bušenje je moguće do $V_{max} = 0,25$ mm, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi $D + 0,5$ mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

Tehnički opis

Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 8IP1 (1,3 Nm)
Korisna duljina L_1	100 mm
ABS® Ø d	50 mm
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 07T308 23-...
Broj oštrica Z	1
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	25
Ukupna duljina L	166 mm
Duljina izboja L_A	135 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,3 Nm	211750 1,3
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 8IP1	239652 8IP1