



## KOMET KUB Quatron® svrdlo s izmjenjivim pločicama ABS® drška, 4×D, Ø DC m7: 19mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	235507 19
GTIN	4047109091139
Razred artikla	24P

### Opis

#### Upotreba:

S okretnim pločama br. 236520 – 236576.

#### Napomena:

• Za uporabu smo kod **stabilnih** uvjeta rada.

**Ekscentrično bušenje je moguće do  $V_{max} = 0,25$  mm**, npr. s ekscentričnim uređajem za namještanje ekscentra br. 239010 – 239012.

Zahvaljujući ekscentru, maks. promjer iznosi  $D + 0,5$  mm.

Ostale veličine isporučive na upit.

### Tehnički opis

Broj oštrica Z	1
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	SOEX 060306 18-...
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	239652 6IP2 (1,0 Nm)
ABS® Ø d	50 mm
Korisna duljina $L_1$	76 mm
Serija	KUB Quatron®
Nazivni Ø D	19
Ukupna duljina L	142 mm
Duljina izboja $L_A$	111 mm

Dubina bušenja za svrdlo s okretnim pločama do	4xD
Drška	ABS
Unutarje hlađenje	da
Vrsta proizvoda	Bušilica za izmjenjive pločice

---

## Pribor

Momentni odvijač, s fiksnim momentom podešeni okretni moment 1,0 Nm	211750 1,0
Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni tip 6IP2	239652 6IP2