

**Omča, narančasta 10.000 kg, korisna duljina: 1 m****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 086285 1      |
| GTIN           | 2050001735904 |
| Razred artikla | 08Z           |

**Opis****Izvedba:**

Iznimno otporne bešavne trake (EN 1492-2), jednoslojne s iznimnom otpornošću na trošenje.

**Upotreba:**

Za podizanje i prijenos komponenti.

**Napomena:**

Mogućnost isporuke do sljedećih nosivosti: 150 t (poliester), 180 t (Dyneema).

**Tehnički opis**

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Duljina obujma                       | 2 m           |
| Duljina mjerenja                     | 1 m           |
| Širina omče                          | 91 mm         |
| Nosivi teret jednostruko izravno WLL | 10000 kg      |
| Nosivi teret jednostruko vezano WLL  | 8000 kg       |
| Nosivi teret dvostruko WLL bis 7°    | 20000 kg      |
| Nosivi teret dvostruko WLL 7° – 45°  | 14000 kg      |
| Nosivi teret dvostruko WLL 45° – 60° | 10000 kg      |
| Vrsta proizvoda                      | Okrugla uzica |