

**Garant****Držač za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250020 20/12
GTIN	4045197650054
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 2
Veličina drške	20 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Veličina pločice	12 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
ISO kod držača	PCBNR/L 2020K12
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Podložna pločica	259031 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

## List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2