



## Akumulatorski sustav za usisavanje, Oznaka proizvođača: M12DE



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	070226 M12DE
GTIN	4002395002740
Razred artikla	03L

### Opis

#### Izvedba:

**Univerzalno primjenjivi**, kompaktni i lagani **akumulatorski sustav za usisavanje** za pneumatske čekiće -Ø zatezne trake od 43 do 59 mm.

- **HEPA-filtar skuplja 99,97 % svih čestica prašine.**
- **Graničnik dubine koji se može zaustaviti sa skalom od 120 mm.**
- **Elektronika REDLINK™.**
- **Položaji prekidača: Uključeno, isključeno, automatika sa zaustavnim vremenom od 5 sekundi za potpuni usis.**
- **Pričvršćivanje moguće s desne i lijeve strane stroja.**
- **Red Li-Ionski akumulatori s nadzorom pojedinačnih stanica i prikazom napunjenosti.**

#### Dio isporuke:

Uključujući 1× 12 V / 2,0 Ah Red litij-ionsku bateriju, punjač. HD-Box (kovčeg), dodatna ručka, zamjenski usisni potporanj, 3 adaptera za prilagođavanje na Ø steznog grla.

#### Napomena:

Odgovarajuće zamjenske akumulatore i punjače pronaći ćete pod br. 073814/3815/3816 i 073840.

Uvjete jamstva proizvođača pronaći ćete na stranici 1470.

Pakiranje: Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)

odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Milwaukee tip B 12 V

Napon baterije: 12 V

Kapacitet baterije: 2 A·h

Težina: 1,7 kg

### Tehnički opis

Napon baterije	12 V
Oznaka proizvođača	M12 DE-201X
Težina	1,7 kg
Kapacitet baterije	2 A·h
Vrsta baterije	Litij-ionska
Broj sadržanih baterija	1
Broj okretaja u praznom hodu	0 - 22000 min <sup>-1</sup>
Dubina rupe	120 mm
Ø bušenja	16 mm
Pakiranje	Kovčeg sustava (HD=Heavy Duty)
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon	Milwaukee tip B 12 V

## Pribor

Li-Ion System M12B4 Tip baterije, napon baterije MB12 V	073815 MB12
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip M1218C	073840 M1218C
Uređaj za punjenje akumul. jedinica Tip M1218FC	073840 M1218FC