

Držač za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250021 20/12
GTIN	4045197650078
Razred artikla	21T

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
ISO kod držača	PCBNR/L 2020K12
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Podložna pločica	259031 2
Garnitura opruga	259044 2
Duljina glave L ₁	28 mm
Veličina pločice	12 mm
Funkcionalna širina L ₄	25 mm
Veličina drške	20 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Koljenasta poluga	259015 2
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2