

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
40/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Razred artikla	21T

**Opis****Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

**Tehnički opis**

Veličina pločice	16 mm
Udaljenost vrha od osi	27 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Garnitura zatika za opruge	259047 4
ISO kod držača	A40T PCLNR/L16
Podložna pločica	259031 35
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Garnitura opruga	259044 6
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	50 mm
Koljenasta poluga	259015 12
Ukupna duljina L	300 mm
Stezna visina $L_2$	38,5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	40 mm

Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Momentni odvijačsa skalom, prihvrat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500