

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250021 25/12
GTIN	4045197650085
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	32 mm
Koljenasta poluga	259015 2
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
ISO kod držača	PCBNR/L 2525M12
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Duljina glave L ₁	33 mm
Podložna pločica	259031 2
Veličina pločice	12 mm
Veličina drške	25 mm
Garnitura opruga	259044 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštice κ	75 stupanj

List s podacima

Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2