

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250025 25/12
GTIN	4045197650160
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Garnitura opruga	259044 2
Veličina drške	25 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Podložna pločica	259031 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
ISO kod držača	PCSNR/L 2525M12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	45 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2