

Garant**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
50/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 50/16
GTIN	4045197654380
Razred artikla	21T

Opis**Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

Tehnički opis

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
ISO kod držača	A50U PCLNR/L16
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	63 mm
Udaljenost vrha od osi	35 mm
Veličina pločice	16 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Garnitura opruga	259044 6
Podložna pločica	259031 35
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Koljenasta poluga	259015 12
Ukupna duljina L	350 mm
Stezna visina L_2	48 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	50 mm

Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set probijača 10-dijelni tip 4	259047 4
Precizni bit za Torx®, 1/4 cola E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Podložna pločica tip 35	259031 35
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Set opruga 10-dijelni tip 6	259044 6
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500