

**Garant****Držac za tokarenje, desno, Vel. drške/veličina pločice: 20/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250022 20/12
GTIN	4045197650092
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Koljenasta poluga	259015 2
Podložna pločica	259031 2
ISO kod držača	PCKNR/L 2020K12
Duljina glave L <sub>1</sub>	28 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Veličina pločice	12 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Garnitura opruga	259044 2
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	25 mm
Veličina drške	20 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	desno
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	75 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Set probijača10-dijelni tip 2	259047 2
Set opruga10-dijelni tip 2	259044 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2