

Garant**CNMG 120404, Vrsta: HB7020****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250058 HB7020
GTIN	4045197699220
Razred artikla	21G

Opis

CNMG 120404 HB7020 Vrsta: HB7020

Lomač odvojenih čestica: SS

Dubina reza a_p : 0,3 - 2,5 mmPosmak f : 0,1 - 0,4 mm/okrBrzina reza v_c glavna primjena: 150 - 400 m/min**Tehnički opis**

Kutni radijus	0,4 mm
Posmak f	0,1 - 0,4 mm/okr
Brzina reza v_c glavna primjena	150 - 400 m/min
Lomač odvojenih čestica	SS
Uvjetovanost reza	lagano prekinut
Dubina reza a_p	0,3 - 2,5 mm
Glavna primjena	P

Vrsta	HB7020
Fina/gruba obrada	Fina obrada
Rezni materijal	HM
ISO-kod izmjenjive rezne pločice	CNMG 120404
Broj zamjena/oštrica	4
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje