

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250037 20/09
GTIN	4045197650221
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Vijak koljenaste poluge	259018 9
Udaljenost vrha od osi	13 mm
ISO kod držača	A20Q PCLNR/L09
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	25 mm
Veličina pločice	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Koljenasta poluga	259015 11
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina $L_2$	18 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje

Vrsta proizvoda

Držač za unutarnje tokarenje

**Pribor**

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm

674242 2

Vijak koljenaste poluge tip 10

259018 10

Koljenasta poluga tip 11

259015 11

Momentni odvijačsa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica  
maks. stezni moment 500 cNm

659957 500