

**LED-inspekcijska svjetiljka s baterijom, Ø glave svjetiljke: 15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	081421 15
GTIN	2050001894885
Razred artikla	08C

Opis**Izvedba:**

Iznimno robusne inspekcijske svjetiljke od **masivnog aluminija**, s LED osvjetljenjem. Držać za bateriju sa savitljivim vratom, otporno na prskanje vode. 1× inspekcijsko zrcalo INOX 40×65 mm neslomljivo, 1× inspekcijsko zrcalo Ø 30mm, prstenasti magnet koji se ne može odvrnuti.

Tehnički opis

Jakost svjetlosti	25 lm
Tip baterije	LR6
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081559 LR6
ATEX zona	nema
Ukupna duljina	560 mm
Ø glave	15 mm
Broj sadržanih baterija	2
Opskrba energijom	na bateriju

Kut širenja svjetlosnog snopa	10 stupanj
Vrsta proizvoda	Inspekcijska svjetiljka

Pribor

Magnetsko postolje	081413
Alkalno-manganske baterije Internacionalna veličina LR6	081561 LR6
Garnitura zrcala za LED inspekcijske / radioničke svjetiljke2-dijelna	081427
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije SL760	081560 SL760