

Garant**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:
20/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 20/09
GTIN	4045197650177
Razred artikla	21T

Opis**Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

Tehnički opis

Koljenasta poluga	259015 11
Veličina pločice	9 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
ISO kod držača	A20Q PCLNR/L09
Vijak koljenaste poluge	259018 9
Udaljenost vrha od osi	13 mm
Minimalni Ø predbušenja D_{min}	25 mm
Ukupna duljina L	180 mm
Stezna visina L_2	18 mm
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj
Ø drške D_s	20 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držač za unutarnje tokarenje

Pribor

Koljenasta poluga tip 11	259015 11
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Vijak koljenaste poluge tip 10	259018 10
Momentni odvijačsa skalom, prihvat izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500