

**Garant****Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 25/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 25/16
GTIN	4045197654359
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Duljina glave L <sub>1</sub>	33 mm
ISO kod držača	PCLNR/L 2525M16
Garnitura opruga	259044 6
Koljenasta poluga	259015 12
Veličina drške	25 mm
Podložna pločica	259031 35
Vijak koljenaste poluge	259018 11
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
Funkcionalna širina L <sub>4</sub>	32 mm
Veličina pločice	16 mm
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Ukupna duljina L	150 mm
Standard	DIN ISO 5610
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

## List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

### Pribor

Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4
Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11