

**Garant****Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:  
32/12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250037 32/12
GTIN	4045197650245
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Veličina pločice	12 mm
Koljenasta poluga	259015 2
Garnitura zatika za opruge	259047 2
ISO kod držača	A32S PCLNR/L12
Podložna pločica	259031 2
Vijak koljenaste poluge	259018 2
Udaljenost vrha od osi	22 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1204..
Garnitura opruga	259044 2
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	40 mm
Ukupna duljina L	250 mm
Stezna visina $L_2$	31 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	32 mm
Standard	DIN 8024
Primjena	lijevi

Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Vijak koljenaste poluge tip 2	259018 2
Koljenasta poluga tip 2	259015 2
Set opruga 10-dijelni tip 2	259044 2
Podložna pločica tip 2	259031 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500