

**Garant****Držać za unutarnje tokarenje od čelika, desno, Ø drške / veličina pločice:  
25/09mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250036 25/09
GTIN	4045197650184
Razred artikla	21T

**Opis****Izvedba:**

PCLNR 95° držači za unutarnje tokarenje za izmjenjive rezne pločice CN.

**Tehnički opis**

Vijak koljenaste poluge	259018 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 09T3..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	32 mm
Garnitura opruga	259044 4
Garnitura zatika za opruge	259047 2
Podložna pločica	259031 27
Udaljenost vrha od osi	17 mm
Koljenasta poluga	259015 10
ISO kod držača	A25R PCLNR/L09
Veličina pločice	9 mm
Ukupna duljina L	200 mm
Stezna visina $L_2$	23 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	95 stupanj
Ø drške $D_s$	25 mm

Standard	DIN 8024
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	3xD
Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

## Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 12	259018 12
Precizni bit za 6-erokut, 1/4 cola E 6,3 6-kut 2 mm	674242 2
Koljenasta poluga tip 11	259015 11
Podložna pločica tip 27	259031 27
Set opruga 10-dijelni tip 4	259044 4
Set probijača 10-dijelni tip 2	259047 2
Momentni odvijač sa skalom, prihvatač izmjenjivih oštrica maks. stezni moment 500 cNm	659957 500