

Garant**Držac za tokarenje, lijevi, Vel. drške/veličina pločice: 32/16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	250019 32/16
GTIN	4045197650030
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Funkcionalna širina L ₄	40 mm
Podložna pločica	259031 35
Veličina pločice	16 mm
Duljina glave L ₁	40 mm
Veličina drške	32 mm
Garnitura opruga	259044 6
Koljenasta poluga	259015 12
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	CN.. 1606..
ISO kod držača	PCLNR/L 3232P16
Vijak koljenaste poluge	259018 11
Garnitura zatika za opruge	259047 4
Ukupna duljina L	170 mm
Standard	Norma proizvođača
Primjena	lijevi
Unutarnje hlađenje	ne
Kut rezne oštrice κ	95 stupanj

List s podacima

Primjena	Čeono tokarenje
Primjena	Uzdužno tokarenje, vanjsko
Vrsta proizvoda	Okretni stezni držač

Pribor

Vijak koljenaste poluge tip 11	259018 11
Koljenasta poluga tip 12	259015 12
Podložna pločica tip 35	259031 35
Set opruga10-dijelni tip 6	259044 6
Set probijača10-dijelni tip 4	259047 4